



## LED plošné svietidlo CONNECT, Typ: VEGA-4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081236 VEGA-4
GTIN	5708997006764
Trieda položky	07A

### Popis

#### Prevedenie:

Pracovné svietidlá Scangrip CONNECT sú založené na systéme CAS a sú navyše kompatibilné s 18 V batériami všetkých popredných výrobcov elektrického náradia.

Vysokovýkonné LED akumulátorové panelové svietidlo s neoslňujúcim, homogénnym osvetlením. Robustný plastový kryt svietidiel odolný voči nárazom je ideálny pre všetky pracovné prostredia. Možno ho namontovať na stojan SCANGRIP®. Pre akumulátory CAS 18 V, akumulátory 18 V od popredných výrobcov elektrického náradia alebo priame pripojenie k zdroju napájania SCANGRIP®.

#### Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Svetlá sú dodávané bez akumulátora a nabíjačky.

#### Upozornenie:

Vhodné akumulátory, nabíjačky a napájacie zdroje pre káblové napájanie nájdete pod číslom 073870 - 073890 a 081249.

### Technický opis

Celková šírka	103 mm
Celková dĺžka	280 mm

Svetelný tok	4000 lm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Napätie akumulátora	18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Celková výška	288 mm
Druh batérie	Li-Ion
Druh produktu	Plošné svietidlo