



## LED reflektor s funkciou stmievania CONNECT, Typ: NOVA-10



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081234 NOVA-10
GTIN	5708997006733
Trieda položky	07A

### Popis

#### Prevedenie:

Pracovné svietidlá Scangrip CONNECT sú založené na systéme CAS a sú navyše kompatibilné s 18 V batériami všetkých popredných výrobcov elektrického náradia.

Vysokovýkonný LED akumulátorový reflektor s funkciou stmievania. Vstrekovany hliníkový kryt je mimoriadne robustný

a odolný voči silným nárazom, úderom a vibráciám. Na použitie s 12 V a 18 V batériami CAS akumulátormi od popredných výrobcov elektrického náradia alebo na priame pripojenie k zdroju napájania SCANGRIP®.

- **BLUETOOTH ovládanie svetiel umožňuje zapnúť/vypnúť až štyri svetlá a nastaviť svetelný výkon v piatich stupňoch podľa príslušnej pracovnej úlohy.**
- **S odnímateľným difuzérom.**
- **Integrovaná rukoväť a nová základňa pre flexibilné zarovnanie a priamu montáž na statív SCANGRIP® alebo na držiaky magnetov.**

#### Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Svetlá sú dodávané bez akumulátora a nabíjačky.

#### Upozornenie:

Vhodné akumulátory, nabíjačky a napájacie zdroje pre káblové napájanie nájdete pod číslom 073870 - 073890 a 081249.

## Technický opis

Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Napätie akumulátora	18 V
Napätie akumulátora	12 V
Celková výška	290 mm
Celková dĺžka	305 mm
Svetelný tok	1000 - 10000 lm
Druh batérie	Li-Ion
Celková šírka	125 mm
Druh produktu	Reflektor