

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	269984 8/06
GTIN	4067263786818
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	5 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
Držiak ISO-kód	A08H SCLCR/L06
Výška upínania L ₂	7 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	10 mm
Celková dĺžka L	100 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

