

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	269984 16/09
GTIN	4067263786849
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	9 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Dĺžka hlavy L ₁	31 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Držiak ISO-kód	A16Q SCLCR/L09
Odsadenie stredu L ₃	9 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	18 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

