

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	269984 12/06
GTIN	4067263786832
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Držiak ISO-kód	A12L SCLCR/L06
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	14 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Dĺžka hlavy L ₁	24,3 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

