

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	269985 25/09
GTIN	4067263786931
Trieda položky	21T

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Veľkosť doštičiek	9 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	43 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Držiak ISO-kód	A25R SCLCR/L09
Výška upínania L <sub>2</sub>	23 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	27 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	13,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

