

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	269985 8/06
GTIN	4067263786887
Trieda položky	21T

Technický opis

Ø stopky D_s	8 mm
Odsadenie stredu L_3	5 mm
Dĺžka hlavy L_1	20 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	10 mm
Výška upínania L_2	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	6 mm
Celková dĺžka L	100 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Držiak ISO-kód	A08H SCLCR/L06
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

