

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	269986 25/11
GTIN	4067263787006
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	16 mm
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Výška upínania L ₂	23 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Držiak ISO-kód	A25R SDUCR/L11
Celková dĺžka L	200 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	31 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

