

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	269985 25/12
GTIN	4067263786948
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	12 mm
Výška upínania L ₂	23 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Dĺžka hlavy L ₁	43 mm
Držiak ISO-kód	A25R SCLCR/L12
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 9
Odsadenie stredu L ₃	13,5 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

