

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	269986 16/07
GTIN	4067263786979
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	7 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Odsadenie stredu L ₃	10 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	19 mm
Dĺžka hlavy L ₁	28 mm
Držiak ISO-kód	A16Q SDUCR/L07
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Výška upínania L ₂	15 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

