

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	269987 16/07
GTIN	4067263787037
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	28 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Odsadenie stredu L ₃	10 mm
Držiak ISO-kód	A16Q SDUCR/L07
Výška upínania L ₂	15 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	19 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

