

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	269987 20/11
GTIN	4067263787051
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	36 mm
Výška upínania L ₂	18 mm
Odsadenie stredu L ₃	13 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Držiak ISO-kód	A20R SDUCR/L11
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	25 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

