

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	269987 25/11
GTIN	4067263787068
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Celková dĺžka L	200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	31 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	23 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Držiak ISO-kód	A25R SDUCR/L11
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

