

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	269989 10/07
GTIN	4067263787136
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	A10K SDQCR/L07
Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Celková dĺžka L	125 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	13 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč