

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	269988 16/07
GTIN	4067263787099
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	19 mm
Dĺžka hlavy L_1	28 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky vhodná otočná rezná platnička	269028 7 DC.. 0702..
Výška upínania L_2	15 mm
Držiak ISO-kód	A16Q SDQCR/L07
Celková dĺžka L	180 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Odsadenie stredu L_3	10 mm
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč