

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	269989 20/11
GTIN	4067263787174
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	A20R SDQCR/L11
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	18 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	36 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Celková dĺžka L	200 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	25 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	13 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč