

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	269989 16/07
GTIN	4067263787150
Trieda položky	21T

## Technický opis

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	19 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Výška upínania $L_2$	15 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	28 mm
Držiak ISO-kód	A16Q SDQCR/L07
Ø stopky $D_s$	16 mm
Odsadenie stredu $L_3$	10 mm
Celková dĺžka $L$	180 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč