

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	269989 16/11
GTIN	4067263787167
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	14 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	23 mm
Dĺžka hlavy L ₁	28 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Výška upínania L ₂	15 mm
Držiak ISO-kód	A16Q SDQCR/L11
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč