

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	269989 12/07
GTIN	4067263787143
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	8 mm
Celková dĺžka L	140 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Držiak ISO-kód	A12L SDQCR/L07
Ø stopky D _s	12 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Dĺžka hlavy L ₁	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	15 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč