

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	269988 16/11
GTIN	4067263787105
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	14 mm
Držiak ISO-kód	A16Q SDQCR/L11
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	28 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	15 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	23 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč