

Garant**„4 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25×D, pravé, Ø DC: 14mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 268408 14 |
| GTIN | 4067263802242 |
| Trieda položky | 21K |

Popis

Prevedenie:

Valcová stopka s **nákrúžkom**.

Použitie:

1. Sústruženie čelných plôch.
2. Vŕtanie (vyvŕtanie a plné vŕtanie) – ploché dno otvoru.
3. Vnútorne pozdĺžne sústruženie.
4. Vonkajšie pozdĺžne sústruženie.

Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie polomery rohov a veľkosť držiaka.**
- **Tolerancia vŕtania + 0,15 mm (pri vŕtaní s poháňaným nástrojom).**
- **Pri vŕtaní nad nominálnou hodnotou Ø zostáva zvyškový materiál.**
- **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**

Technický opis

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Ø stopky D _s | 16 mm |
| Dĺžka previsu L _A | 38,5 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | ZCMX 07.. |
| Dĺžka stopky L _s | 45 mm |
| Úžitková dĺžka L ₁ | 31,5 mm |
| Menovitý-Ø D | 14 mm |
| Ø d ₂ | 20 mm |

| | |
|---|-------------------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) |
| Séria | „4 v 1“ |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 40 | 269028 40 |
|--|-----------|