

Garant**„4 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25×D, ľavé, Ø DC: 14mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268409 14
GTIN	4067263802259
Trieda položky	21X

Popis

Prevedenie:Valcová stopka s **nákrúžkom**.**Použitie:**

1. Sústruženie čelných plôch.
2. Vŕtanie (vyvŕtanie a plné vŕtanie) – ploché dno otvoru.
3. Vnútorne pozdĺžne sústruženie.
4. Vonkajšie pozdĺžne sústruženie.

Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie polomery rohov a veľkosť držiaka.**
- **Tolerancia vŕtania + 0,15 mm (pri vŕtaní s poháňaným nástrojom).**
- **Pri vŕtaní nad nominálnou hodnotou Ø zostáva zvyškový materiál.**
- **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	ZCMX 07..
Dĺžka stopky L _s	45 mm
Ø d ₂	20 mm
Menovitý-Ø D	14 mm
Dĺžka previsu L _A	38,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Úžitková dĺžka L ₁	31,5 mm

Ø stopky D _s	16 mm
Séria	„4 v 1“
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 40	269028 40
--	-----------