

Garant**ZCMX 070304, Typ: HBZ030**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268439 HBZ030
GTIN	4067263802297
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:

Tvrдый substrát pre vyššiu odolnosť tenkej vrstvy CVD. Špeciálne pre aplikácie čelného a pozdĺžneho sústruženia.

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálny
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	HBZ030
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 200 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 070304

Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rezný materiál	HM
vhodné pre Ø nástroja D _c	14 mm
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie