

**Garant****ZCMX 070304, Typ: HBZ310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268439 HBZ310
GTIN	4067263802648
Trieda položky	21E

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 070304
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,3 mm
Hlavné použitie	N
Typ	HBZ310
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Podmienka rezu	kontinuálny
Povrchová úprava	PVD

Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm
vhodné pre Ø nástroja D <sub>c</sub>	14 mm
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie