

Garant**ZCMX 070304, Typ: HBZ140**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268439 HBZ140
GTIN	4067263802624
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:

Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnicke a vŕtacie práce.

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 190 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 070304
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Typ	HBZ140
Hlavné použitie	M

Uhlový Polomer	0,4 mm
Povrchová úprava	PVD
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,12 mm
vhodné pre \varnothing nástroja D_c	14 mm
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie