

**HOLEX****Ručný závitník + špirálový vrták na otvory pod závit, Pre metrický závit: M3-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	146175 M3-12
GTIN	4067263802938
Trieda položky	12K

**Popis****Prevedenie:**

Po otvorení kazety sa nástroje automaticky vysunú a je možné ich potom bez problémov vybrať. Skladá sa z 3-dielnych súprav ručných závitníkov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 a špirálových vrtákov s otvorom pod závit veľ. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Obsah:**

po 1 súprave ručných závitníkov M3 – M12 3-dielna č. 130250 a otvory pod závit č. 114031

**Technický opis**

pre metrické závity	M3 – M12
Druh závitu	M
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Norma	DIN 352
Druh produktu	Závitník

**Príslušenstvo**

Ručné závitníky sada M M3	130150 M3
Ručné závitníky sada M M12	130150 M12
Ručné závitníky sada M M9	130150 M9
Ručné závitníky sada M M5	130150 M5
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ( (mm resp. palca) 5	114150 5
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ( (mm resp. palca) 3,3	114150 3,3
Prázdna kazeta Typ 2	146960 2
Ručné závitníky sada M M8	130150 M8
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ( (mm resp. palca) 2,5	114150 2,5
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ( (mm resp. palca) 10,2	114150 10,2
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ( (mm resp. palca) 4,2	114150 4,2
Ručné závitníky sada M M4	130150 M4
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ( (mm resp. palca) 8,5	114150 8,5
Ručné závitníky sada M M6	130150 M6
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ( (mm resp. palca) 6,8	114150 6,8
Ručné závitníky sada M M10	130150 M10
Ručné závitníky sada M M4,5	130150 M4,5
Ručné závitníky sada M M7	130150 M7
Ručné závitníky sada M M3,5	130150 M3,5