

Garant**Univerzálny presný merací stôl s kĺbovým ramenom 3-D GARANT, Dĺžka×šírka stola: 400X250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	442500 400X250
GTIN	4067263803492
Trieda položky	41C

Popis**Prevedenie:**

Meracia plocha diamantovo lapovaná vrátane skúšobného certifikátu. Masívne 3D kĺbové rameno s mechanickým centrálnym upínaním. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Rýchle a jednoduché polohovanie. Univerzálny držiak odchýlkomeru.

S jemným nastavením, pre upínacie stopky Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 palca a meracie prístroje s rybinovým vedením.

Veľké pogumované ručné koleso (cca 55 mm) na ľahké ťahovanie a uvoľňovanie svorky.

Technický opis

Pripojovací závit	M8
Hmotnosť	17,5 kg
Dĺžka Kĺbové rameno L ₁	133 mm
Akčný rádius 3-D kĺbové rameno	290 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L ₂	113 mm
Norma	DIN 876/1
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	D1

Druh produktu

Merací stôl

Služby

KalibráciaMerací stôl maximálna veľkosť stola 400X400

024580 400X400