



Vyhrievaná prešivaná vesta, čierna, Veľkosť Unisex: S



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	091237 S
GTIN	4058546403614
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

- Zateplená bunda M12™ s vyhrievacími prvkami z uhlíkových vlákien a vyhrievanými zónami v oblasti hrudníka, chrbta a ramien.
- Až 11 hodín prevádzky na jedno nabitie batérie M12™ 12V REDLITHIUM™ (3,0 Ah).
- Slim Design bunda z ľahkého a veľmi odolného polyesteru ripstop sa dá nosiť aj ako stredná vrstva (vonkajší a vnútorný materiál zo 100 % polyesteru).
- Pohodlie pri nosení aj v drsnom, daždivom alebo veternom počasí.
- Optimalizované uloženie puzdra na batériu umožňuje uložiť batériu M12™ vpredu alebo vzadu pre väčšie pohodlie pri nosení.
- Viacero vyhrievacích zón – 5 vsítych vyhrievacích prvkov z uhlíkových vlákien rozvádza teplo do kľúčových oblastí.
- Jednoduché nastavenie teploty OneTouch – 3 nastavenia teploty: vysoká, stredná, nízka.
- Vhodné do práčky a sušičky.
- Ovládač na batérie je súčasťou dodávky.
- Nový dizajn kapucne.
- 100 % systém kompatibilný s batériami MILWAUKEE® M12™.

Rozsah balenia:

Akumulátor ani nabíjačka nie sú súčasťou dodávky.

Upozornenie:

Pred uskladnením musí byť bunda vychladnutá a akumulátor a držiak akumulátora musia byť vybraté. Vykurovacie prvky z uhlíkových vlákien sa nesmú privrieť. Akumulátor sa nesmie skladovať s kovovými predmetmi (nebezpečenstvo skratu). Akumulátor a nabíjačka nesmú byť rozbité a musia sa vždy skladovať na suchom mieste.

Technický opis

Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Materiál vnútornej výplne	Polyester
Druh batérie	Li-Ion
Pohlavie	Unisex
Veľkosť Unisex	S
Napätie akumulátora	12 V
Materiál	Polyester
Označenie výrobcu	M12 HPVBL2-0
Zloženie tkaniny	100% polyester
Farba	čierna
Druh produktu	Vesta na ochranu proti chladu