

Garant**Otočný držiak GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky:
20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250038 20/12
GTIN	4067263121176
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačom GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Veľkosť doštičiek	12 mm
Funkčná šírka L ₄	29,5 mm
Séria	Master Eco
Skrutka pre podložku	259027 8
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Veľkosť stopky	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Celková dĺžka L	125 mm
Držiak ISO-kód	DCLNR/L 2020K12
Podložka	259031 49

Čelusť, skrutka, O-krúžok	259036 22
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 8	259027 8
Jednotka upínacích pätiiek Typ 22	259036 22
Podložka Typ 49	259031 49