

**Garant****Sústružnícky držiak GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky:  
20/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250628 20/11
GTIN	4067263122111
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

Séria	Master Eco
Podložka	269007 1
Veľkosť doštičiek	11 mm
Skrutka pre podložku	259027 3
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	35 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1104..
Celková dĺžka L	125 mm
Držiak ISO-kód	DDJNR/L 2020K11
Veľkosť stopky	20 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm

Čelusť, skrutka, pružina	259036 23
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

---

## Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 3	259027 3
Podložka Typ 1	269007 1