

Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250631 20/15 |
| GTIN | 4067263122319 |
| Trieda položky | 21U |

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Čelusť, skrutka, pružina | 259036 24 |
| Skrutka pre podložku | 259027 8 |
| Celková dĺžka L | 100 mm |
| Podložka | 259031 50 |
| vhodná otočná rezná platnička | DN.. 1506.. |
| Séria | Master Eco |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 40 mm |
| Držiak ISO-kód | DDJNR/L 2020H15 |
| Veľkosť stopky | 20 mm |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Velkosť doštičiek | 15 mm |
| Funkčná šírka L ₄ | 25 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Uhol nastavenia k | 93 Stupeň |
| Použitie | Čelné sústruženie |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |