

**Garant****Sústružnícky držiak GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky:  
20/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250629 20/15
GTIN	4067263122159
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Podložka	259031 50
Celková dĺžka L	125 mm
Držiak ISO-kód	DDJNR/L 2020K15
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Skrutka pre podložku	259027 8
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Veľkosť doštičiek	15 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Čelusť, skrutka, pružina	259036 24

Séria	Master Eco
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

---

## Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 8	259027 8
Podložka Typ 50	259031 50