

**Garant****Otočný držiak GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky:  
25/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251914 25/08
GTIN	4067263122340
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

Veľkosť stopky	25 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Séria	Master Eco
Skrutka pre podložku	259027 9
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	35 mm
Veľkosť doštičiek	8 mm
Podložka	259033 6
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Držiak ISO-kód	DWLNRL 2525M08
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..

Čeľusť, skrutka, pružina	259036 25
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Druh produktu	Sústružnícky držiak