

Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260026 16/09
GTIN	4067263122371
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 311936, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Veľkosť doštičiek	9 mm
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Celková dĺžka L	80 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Séria	Master Eco
Držiak ISO-kód	SCLCR/L 1616F09
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 28
Veľkosť stopky	16 mm
Norma	DIN ISO 5610

Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Druh produktu	Sústružnícky držiak