

**Garant****Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260027 20/09  |
| GTIN             | 4067263122401 |
| Trieda položky   | 21U           |

**Popis****Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 311936, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 28       |
| Veľkosť stopky                            | 20 mm           |
| Funkčná šírka L <sub>4</sub>              | 25 mm           |
| vhodná otočná rezná platnička             | CC.. 09T3..     |
| Séria                                     | Master Eco      |
| Držiak ISO-kód                            | SCLCR/L 2020X09 |
| Veľkosť doštičiek                         | 9 mm            |
| Celková dĺžka L                           | 90 mm           |
| Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>                | 30 mm           |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Norma              | Výrobná norma                   |
| Druh použitia      | ľavé                            |
| Vnútorne chladenie | áno                             |
| Uhol nastavenia k  | 95 Stupeň                       |
| Použitie           | Čelné sústruženie               |
| Použitie           | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu      | Sústružnícky držiak             |