


**Garant****Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260291 25/11
GTIN	4067263122463
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 311936, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

Veľkosť stopky	25 mm
Podložka	269007 1
Držiak ISO-kód	SDJCR/L 2525H11
Celková dĺžka L	100 mm
Skrutka pre podložku	269013 7
Séria	Master Eco
Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269023 3
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak