

**Garant****Otočný držiak GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky:  
25/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260292 25/11
GTIN	4067263122494
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 311936, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

Skrutka pre podložku	269013 7
Veľkosť doštičiek	11 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269023 3
Celková dĺžka L	150 mm
Podložka	269007 1
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Séria	Master Eco
Držiak ISO-kód	SDJCR/L 2525M11
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak