

Garant**Otočný držiak GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260293 16/11
GTIN	4067263122500
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 311936, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Podložka	269007 1
Veľkosť doštičiek	11 mm
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Séria	Master Eco
Držiak ISO-kód	SDJCR/L 1616H11
Veľkosť stopky	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Skrutka pre podložku	269013 6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269023 3
Celková dĺžka L	100 mm

Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Druh produktu	Sústružnícky držiak