

Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261123 20/16
GTIN	4067263122579
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Držiak ISO-kód	SVJBR/L 2020H16
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Celková dĺžka L	100 mm
Séria	Master Eco
Veľkosť doštičiek	16 mm
Podložka	259033 5
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269023 3
Veľkosť stopky	20 mm
Skrutka pre podložku	269013 7

Funkčná šírka L ₄	25 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak