

**Garant****Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261136 20/11
GTIN	4067263122609
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

Séria	Master Eco
Celková dĺžka L	95 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269023 1
Veľkosť stopky	20 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	SVJCR/L 2020X11
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	35 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Norma	Výrobná norma

Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak