

Garant**Otočný držiak GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260293 25/11
GTIN	4067263122524
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 311936, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Séria	Master Eco
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Držiak ISO-kód	SDJCR/L 2525M11
Skrutka pre podložku	269013 7
Veľkosť stopky	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269023 3
Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Podložka	269007 1

Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Druh produktu	Sústružnícky držiak