

**Garant****Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261137 25/16
GTIN	4067263122661
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Skrutka pre podložku	269013 7
Celková dĺžka L	110 mm
Držiak ISO-kód	SVJCR/L 2525X16
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269023 3
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Podložka	259033 5
Veľkosť doštičiek	16 mm
Séria	Master Eco

Velkosť stopky	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak