

Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261137 16/11
GTIN	4067263122630
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Celková dĺžka L	85 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Séria	Master Eco
Držiak ISO-kód	SVJCR/L 1616X11
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Dĺžka hlavy L ₁	35 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269023 1
Norma	Výrobná norma

Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak