


**Garant****Otočný držiak upnutie upínacej lišty GARANT Master Eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky L: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	272005 25/16
GTIN	4067263122708
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Rozsah balenia:**

**S podložkou 1,5°.**

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny cez pozdĺžny otvor na spodnej strane hriadeľa v spojení s upínačom GARANT Master Eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky < 125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Podložka 1,5°	279819 2
Skrutka podložky	279824 1
Veľkosť stopky	25 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Čeľusť, skrutka, O-krúžok	279835 4
Séria	Master Eco

Velkosť doštičiek	16 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak