



Pneumatický gravírovací kolík, Typ: P2506



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079710 P2506
GTIN	7322590060701
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Gravírovacie pero s **nastaviteľným výkonom** a vynikajúcou odolnosťou. Prestaviteľné na sekacie kladivo.

Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc. Vrátane 2,5 m pripojovacej hadice s filtrom, kolíkovou vložkou, sekáčom, polotovarom, kufríkom.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

Pripojovací závit	NPT
Pracovná hlučnosť	79 dB(A)
Ø	18,4 mm
maximálna potreba vzduchu	6 l/min
Frekvencia úderov	225 Hz

maximálne vibrácie podľa EN	5,1 m/s ²
Hmotnosť	0,14 kg
Označenie výrobcu	P2506
Dĺžka	127 mm
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/8 palec
Druh produktu	Gravírovacie teliesko