

RIHETEC

Dýza na chladiace médium DriveKD so závitovou prípojkou, Závit x dĺžka trubice: M8X100**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319472 M8X100
GTIN	4260711110115
Trieda položky	33C

Popis**Prevedenie:**

Na cielené chladenie alebo mazanie na reznej hrane, príp. odvádzanie triesok.

Vyvinutá primárne na použitie na poháňaných nástrojoch. Jednoduchá montáž prostredníctvom závitovej prípojky. Flexibilná a otočná rúrka sa môže otočiť alebo ohnúť k reznej hrane, aretácia prostredníctvom pozinkovanej prevlečnej matice. Maximálne tlaky do 10 bar.

DriveKD bola vyvinutá na použitie na poháňaných nástrojoch pre CNC sústruhy. Bežné dýzy na chladiaci prostriedok často striekajú do všetkých smerov a nevydávajú žiadny priamy lúč chladiaceho prostriedku. Preto chladenie a mazanie často nie je dostatočné. DriveKD spĺňa svoju úlohu naozaj výborne. Môže sa ľahko nastaviť a priamym prúdom sa postará o dostatočné chladenie.

Popis:

DriveKD pozostáva z dvojitej vsuvky, prevlečnej matice a známej MiniKD. S flexibilnou inteligentnou hadicou je možné prúd chladiaceho prostriedku nastaviť na presný bod. Vďaka použitiu MiniKD ako dýzy je možné potrubie kedykoľvek vymeniť.

Upozornenie:

Zodpovedajúce závitové adaptéry a nastavce pozri 319476 alebo 319477.

Technický opis

Typ	DriveKD
Prevedenie	Závit
Pripojovací závit	M8x1
Dĺžka rúry	100 mm

Ø prietok rúry	4 mm
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Dýza na chladiace médium