

Garant**CNMG 160612, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250170 HB7130-2
GTIN	4067263290605
Trieda položky	21G

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Lamač triesok	VM
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	1,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160612

Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	HB7130-2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie