


Garant**CNMG 160608, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250168 HB7130-2
GTIN	4067263121398
Trieda položky	21G

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Tolerancia	M
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Lamač triesok	VM
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160608

Typ	HB7130-2
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie