

Garant**KNUX 160405L, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251032 HB7130-2
GTIN	4067263342038
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Tvarovač triesky	2,2 mm
Lamač triesok	VM
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	HB7130-2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	1 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	KNUX 160405L
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

