

Garant**KNUX 160410L, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251038 HB7130-2
GTIN	4067263330233
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	HB7130-2
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	VM
Tvarovač triesky	2,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	1 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	KNUX 160410L
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

